

Garant GRIDLINE

**Mobil Vario-filebænk, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde mm / antal skuffer: 1000/1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, kabinet med skuffe, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Højde	850 mm
Skydehåndtag	nej
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Vægt	67,1 kg
Skuffekabinet, nyttehøjde	125 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffekabinet, højde	200 mm
Belægning, uden profil	ja
Serie	vario
Serie	vario
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Materiale, hjul	Polyurethan
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Stødfanger	nej
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttebredde i G	20
ComfortClose	nej
kan sænkes	nej
Antal skuffer	1
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927805 125
Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700 mm	927140 700