

Garant GRIDLINE

**Mobil Vario-filebænk, højde 850 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G,
Pladelængde mm / antal skuffer: 1000****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 923507 1000 |
| GTIN | 4062406118310 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, 2 par afstivningsvinkler, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Skydehåndtag | nej |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm |
| Arbejdsplade, dybde | 750 mm |
| Vægt | 40,3 kg |

| | |
|--|--|
| Serie | vario |
| Serie | vario |
| Materiale, bordplade | Eluplan mørk |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 |
| Hjul-Ø, drejehjul | 125 mm |
| Højde | 850 mm |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 |
| Stødfanger | nej |
| ComfortClose | nej |
| Hjul-Ø, fast hjul | 125 mm |
| Belægning, uden profil | ja |
| Antal skuffer | 0 |
| Materiale, hjul | Polyurethan |
| Maks. bæreevne, hjulenhed | 250 kg |
| Arbejdsplade, længde | 1000 mm |
| kan sænkes | nej |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Filebænk, højde | 850 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg |
| Pladetykkelse | 50 mm |
| Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 20x20G |
| Produkttype | mobil filebænk |

Tilbehør

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700
mm

927140 700