

Garant GRIDLINE

Mobil Vario-filebænk, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G, Pladelængde mm / antal skuffer: 1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923501 1000
GTIN	4062406118297
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, 2 par afstivningsvinkler, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, længde	1000 mm
Skydehåndtag	nej
Stødfanger	nej
Belægning, uden profil	ja

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Serie	vario
Serie	vario
Antal skuffer	0
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Materiale, hjul	Polyurethan
Vægt	45,3 kg
kan sænkes	nej
ComfortClose	nej
Materiale, bordplade	Bambus
Højde	850 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700
mm

927140 700