

Garant GRIDLINE

**Mobil Vario-filebænk, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde mm / antal skuffer: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923514 1000
GTIN	4062406118334
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, 2 par afstivningsvinkler, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Serie	vario
Serie	vario
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex

Belægning, uden profil	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal skuffer	0
Materiale, hjul	Polyurethan
Stødfanger	nej
Højde	950 mm
ComfortClose	nej
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Vægt	51,5 kg
kan sænkes	nej
Skydehåndtag	nej
Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700
mm

927140 700