

Garant GRIDLINE

**Mobil Vario-filebænk, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G,  
Pladelængde mm / antal skuffer: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923517 1000
GTIN	4062406118341
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker med hjul, 2 par afstivningsvinkler, hylde, arbejdsplade.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Belægning, uden profil	ja
Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2

Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Antal skuffer	0
Stødfanger	nej
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
ComfortClose	nej
Højde	950 mm
kan sænkes	nej
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Materiale, bordplade	Eluplan mørk
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skydehåndtag	nej
Vægt	41,5 kg
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Materiale, hjul	Polyurethan
Serie	vario
Serie	vario
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

---

**Tilbehør**

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700  
mm

---

927140 700