

Garant GRIDLINE

**Mobil Vario-filebænk, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde mm / antal skuffer: 1000/1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, kabinet med skuffe, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Belægning, uden profil	ja
------------------------	----

Serie	vario
Serie	vario
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Materiale, hjul	Polyurethan
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Stødfanger	nej
Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
Skuffekabinet, højde	200 mm
Antal skuffer	1
Vægt	68,3 kg
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skydehåndtag	nej
Skuffekabinet, nyttehøjde	125 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
kan sænkes	nej
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde i G	20
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Højde	950 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700 mm	927140 700
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927805 125
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21