

Garant GRIDLINE

**Mobil Vario-filebænk, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde mm / antal skuffer: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923504 1000
GTIN	4062406118303
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, 2 par afstivningsvinkler, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skydehåndtag	nej
Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2

Serie	vario
Serie	vario
Vægt	50,3 kg
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Højde	850 mm
ComfortClose	nej
kan sænkes	nej
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Belægning, uden profil	ja
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Materiale, hjul	Polyurethan
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Stødfanger	nej
Antal skuffer	0
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700
mm

927140 700