

Garant GRIDLINE

Mobil Vario-filebænk, højde 950 mm Bambusplade, 20×20G, Pladelængde mm / antal skuffer: 1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923511 1000
GTIN	4062406118327
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med hylde, dybde 300 mm. Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde. Drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans.

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med hjul, 2 par afstivningsvinkler, hylde, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Højde	950 mm
Hjul-Ø, drejhjul	125 mm
Serie	vario
Serie	vario

Maks. bæreevne, hjulenhed	250 kg
ComfortClose	nej
Vægt	46,5 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Belægning, uden profil	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Stødfanger	nej
Materiale, bordplade	Bambus
Skydehåndtag	nej
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal skuffer	0
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
kan sænkes	nej
Materiale, hjul	Polyurethan
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Bagbeklædning/hyldeen del Passer til pladelængde 700
mm

927140 700