

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 2000/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

Leveringsomfang:

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20

Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, højde	300 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Højde	850 mm
Antal skuffer	2
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttebredde i G	20
Vægt	126 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Underlag i blød pvc, transparent Bredde 2000 mm	951951 2000
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Knudeblik Type 1	927122 1
Støtteben Højde 800 mm	927000 800
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2