

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bøge-multiplex-plade, 20x20G, Pladelængde: 1500/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922594 1500/2
GTIN	4062406214654
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

**Leveringsomfang:**

2 x fodstykker, 1 x par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Specialtilbehør:**

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

**Lakering:**

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	vario
-------	-------

Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Vægt	113 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	950 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffekabinet, højde	300 mm
Antal skuffer	2
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

**Tilbehør**

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Støtteben Højde 900 mm	927000 900
Knudeblik Type 1	927122 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi bøge-multiplex Pladelængde 1500 mm	926081 1500