

**Garant**

**Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872), passer til konusdornstørrelse: 40**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308825 40
GTIN	4062406117955
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændenøgle i ét stykke.

**Fordel:**

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

**Anvendelse:**

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglevidde str.	19 mm
Produkttype	Spændenøgle