

Garant**Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388, passer til konusdornstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308835 40
GTIN	4062406117986
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændenøgle i ét stykke.

Fordel:

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

Anvendelse:

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

Nøglevidde str.: 19 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglevidde str.	19 mm
Produkttype	Spændenøgle