

Garant

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872), passer til konusdornstørrelse: 50

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308825 50
GTIN	4062406117962
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændenøgle i ét stykke.

Fordel:

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

Anvendelse:

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

Teknisk beskrivelse

Nøglevidde str.	30 mm
Produkttype	Spændenøgle