




Indvendige finmåleapparater KT, Måleområde: 8-12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	435125 8-12
GTIN	2050001051035
Artikelklasse	46D

Beskrivelse

Udførelse:

Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på **Schwenk-udførelsen**. Til måling af indvendige profiler og indvendige fortandinger, kærvtandinger og kilenavprofiler. Høj nøjagtighed og pålidelighed takket være segmentvending af følerboltvandrigen. Afdækning af et stort måleområde som følge af udskiftelige måleindsatser. Til fastspænding af kugleindsatser er måleindsatserne forsynet med indvendigt gevind. Kugleindsatsernes HM-kugler fås allerede fra Ø0,5mm i intervaller på 0,001 mm (tolerance < 2 µm).

Leveringsomfang:

Apparatholder med føletap og måleindsatser, uden kugleindsatser og displayenhed.

Specialtilbehør:

Kugleindsatser med HM-kugler, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322.

Bemærk:

Udførelse som måledorn til sikker og hurtig måling uden udsving på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Antal måleskiver	1
Måleområde	8 - 12 mm
Antal målebolte	5

Måledybde	100 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Tilbehør

My-måleur ± måleområde / aflæsning 50/1 μm	434674 50/1
My-måleur ± måleområde / aflæsning 25/0,5 μm	434674 25/0,5
My-måleur ± måleområde / aflæsning 250/10 μm	434674 250/10
My-måleur ± måleområde / aflæsning 130/5 μm	434674 130/5
Induktivt my-måleur Extramess Type 2001	434670 2001