



## Fræsestift Z7 – middel, krydsfortandet, HM, Type: A1625



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	540750 A1625
GTIN	4045197723406
Artikelklasse	52D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft-Ø 6 mm.

**HOLEX**-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

#### Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

### Teknisk beskrivelse

Fortandingstype	kryds-fortandet
Samlet længde	70 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Form	A1625
Fortanding kort betegnelse	Z7
Hoved-Ø	16 mm
Formbeskrivelse	Cylinder uden endefortanding
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z7
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		