



## Trykluftgraveringsspids DynaPen®, Type: 10850



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079708 10850
GTIN	616026108509
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Trykluftspids i blyantstørrelse DynaPen med **tilbehørssæt (spændetang 1/8 tomme)**. Takket være den pulserende drevbevægelse (vandring 0,018 mm) har den **mange anvendelsesmuligheder** såsom graving, mærkning, lette pudse- og fileopgaver, afgratning etc.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1,4 m tilslutningslange, 3 file, graveringsspids og sekskantnøgle.

#### Bemærk:

Passende diamant-minifile finder du under nr. 529420.

Maks. luftbehov: 28,2 l/min

Slagfrekvens: 233 Hz

Tilslutningsgevind: NPT

Tryklufttilslutning: 1/4 tommer

Vægt: 0,26 kg

Arbejdsstøj: 79 dB(A)

### Teknisk beskrivelse

Vægt	0,26 kg
Ø	23 mm
Producentbetegnelse	10850
Slagfrekvens	233 Hz

Maks. luftbehov	28,2 l/min
Maks. vibration iht. EN	8 m/s <sup>2</sup>
Arbejdsstøj	79 dB(A)
Længde	108 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Graveringsstift

---

## Tilbehør

Diamant-minifile Korn D126 (middel) universel Type 1	529420 1
Diamant-minifile Korn D126 (middel) universel Type 1K	529420 1K
Diamant-minifile Korn D126 (middel) universel Type 4	529420 4