



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 34cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659933 34
GTIN	4013288179012
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment indstilles manuelt via mikrometerskala (eller fra str. 600 ved hjælp af det indbyggede hjælpeværktøj eller en gaffelnøgle str. 17).

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	34 cNm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilspændingsretning	Højrespænding
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Display	analog

Vægt	122 g
Reverserbar aflæsning	cNm
Skalainddeling 1 delstreg =	1,5 cNm
Testprotokol	Producentens testrapport
Momentområde	0,1 - 0,34 Nm
Momentområde	10 - 34 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Data, kan logges	nej
Målemetode	Moment
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Måleværktøj	Mekanisk
Kalibrering	O1
Samlet længde L	142 mm
Producentbetegnelse	7400
Produkttype	Momentskruetrækker