



Momentskruetrækker uden skala, Maks. moment: 34cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659934 34
GTIN	4013288179395
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hvh. str. 10 ved str. 600). **Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.**

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

Teknisk beskrivelse

Data, kan logges	nej
Momentområde	10 - 34 cNm
Vægt	122 g
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning

Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	cNm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Indstillet moment	0,1 Nm
Samlet længde L	133 mm
Momentområde	0,1 - 0,34 Nm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Måleværktøj	Mekanisk
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Maks. moment	34 cNm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Producentbetegnelse	7400 pre-set, 89 mm
Produkttype	Momentskruetrækker