



Momentskruetrækker uden skala, ESD, Maks. moment: 34cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659954 34
GTIN	4013288179210
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hhv. str. 10 ved str. 600). **Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.**

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	34 cNm
Momentområde	0,1 - 0,34 Nm
Data, kan logges	nej
Reverserbar aflæsning	cNm
Testprotokol	Producentens testrapport

Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Tilspændingsretning	Højrespænding
Momentområde	10 - 34 cNm
Måleværktøj	Mekanisk
Vægt	122 g
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback	udløsning
Samlet længde L	133 mm
Indstillet moment	0,1 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Producentbetegnelse	7400 ESD pre-set, 89 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker