

Garant GRIDLINE

Rengøringsmiddelskab med massive hængslede metallåger, Bredde mm / model: 750/K**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 987001 750/K |
| GTIN | 4062406118822 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalskab til opbevaring af rengøringsmidler, rengøringsredskaber og tøj. Mulighed for montering af forzinkede hylder i intervaller på 25 mm.

De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller i inddelingskabinet til **fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere** (i gruppe 95).

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for GridLine skabe med dybden 20G og kan kombineres vilkårligt med disse.

Du finder yderligere tilbehør som hylder og skuffer i gruppe 94.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 500 mm

Nytte højde: 1840 mm

Antal kroge: 3

Vægt: 78 kg

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--|
| Antal kroge | 3 |
| Højde | 2000 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Vægt | 78 kg |
| Bredde | 750 mm |
| Model | K |
| Skabsfronter | massive hængslede metallåger |
| Nyttehøjde | 1840 mm |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Skab til rengøringsmidler |

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11