

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 8mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650130 8
GTIN	34991644317937
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	13,3 mm
Nøglestørrelse	8 mm
Længde	32 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats