

Garant**Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone, Krydskærvstørrelse / hel længde: 3/25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	675105 3/25
GTIN	4062406118099
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Med torsionszone, **sejhærdet**. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruring. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, **sejhærdet**.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	25 mm
Krydskærvstørrelse	3
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Farvekodning	ja
Produkttype	Bitværktøj

