

**Garant****Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone, Krydskærvstørrelse / hel længde: 2/25mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675105 2/25
GTIN	4062406118082
Artikelklasse	61F

## Beskrivelse

### Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Med torsionszone, **sejhærdet**. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruring. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

### Anvendelse:

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

### Norm:

DIN ISO 1173.

### Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, **sejhærdet**.

## Teknisk beskrivelse

Hel længde	25 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Krydskærvstørrelse	2
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Farvekodning	ja
Produkttype	Bitværktøj

