

**Garant****Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone, Krydskærvstørrelse / hel længde: 1/25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	675115 1/25
GTIN	4062406118105
Artikelklasse	61F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Med torsionszone, **sejhærdet**. Torsionszonen reducerer kraftspidser ved skruring. Derved skånes krydskærvprofilen, og levetiden forlænges (undtagen str. TX40).

**Anvendelse:**

Til krydskærvskruer til Phillips DIN 3128 hhv. DIN ISO 2351-2.

**Norm:**

DIN ISO 1173.

**Materiale:**

Krom-vanadium-speciallegering, **sejhærdet**.

**Teknisk beskrivelse**

Krydskærvstørrelse	1
Hel længde	25 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Norm	DIN ISO 1173
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Bitværktøj

