

Garant GRIDLINE

Miljøskab med med ruder i lågerne, Højde mm / antal opsamlingskar: 2000/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	980093 2000/4
GTIN	4062406118891
Artikelklasse	91U

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Lågerne er forsynet med ventilationsåbninger i siden, kan låses ved hjælp af skydegrebet med **stiftcylinderlås**. Forzinket opsamlingsbeholder med vandtætte svejsninger iht. **StawaR**. Bæreevne 100 kg. Højdeindstilling i trin på 25 mm. Opsamlingsvolumen 20 liter (20 mm under karrets kant).

Anvendelse:

Sikker og korrekt opbevaring af bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse, giftige kemikalier, der kan forurene drikkevandet, i arbejdsrum.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Skab egner sig ikke til opbevaring af brændbare væske! Opbevaring i henhold til WHG § 19. Beholder i henhold til overens-stemmelseserklæring (ÜHP) ifølge StawaR (stålbeholderdirektiv). I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm
Dybde: 500 mm
Nyttehøjde: 1860 mm
Antal opsamlingsbeholdere: 4
Vægt: 135 kg

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Nyttehøjde	1860 mm
Højde	2000 mm
Dybde	500 mm
Skabsfronter	Låge med rude og ventilationsåbninger
Vægt	135 kg
Antal opsamlingsbeholdere	4
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	225 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Miljøskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Opsamlingsbeholder Skabs-/afdelingsbredde 1000 mm	980096 1000