



## 12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 36mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642100 36     |
| GTIN                | 4018754283668 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. **AS-drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

#### Bemærk:

<strong>BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 642129</strong>

### Teknisk beskrivelse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ø på udgangsside | 48 mm |
| Længde           | 52 mm |
| Nøglestørrelse   | 36 mm |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Drivfirkant         | 1/2 tommer             |
| Norm                | DIN 3124               |
| Drivprofil          | 12-kant-topnøgle       |
| Materiale           | HPQ®-specialstål       |
| Overflade           | vha. nikkelforkromning |
| med AS-Drive-profil | ja                     |
| Produkttype         | Topnøgleindsats        |