

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631801 TX30
GTIN	4018754001194
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

**Bemærk:**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631809

**Teknisk beskrivelse**

Længde	28 mm
Ø indgangsside	11,6 mm
Torx®-profil	TX30
Profilmål A	5,5 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats