

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
Underlægsplade	259031 18
Klo, skrue, fjeder	259035 1
ISO-kode holder	DCLNR/L 4040S19
Funktionsbredde L ₄	50 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Plattestørrelse	19 mm
Hovedlængde L ₁	45 mm
Skaftstørrelse	40 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 13
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte10 dele Type 2	259026 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Underlagsplatte Type 18	259031 18
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500