

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	PCLNR/L 4040S19
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	50 mm
Knæled	259015 1
Plattestørrelse	19 mm
Fjederstiftsæt	259047 1
Skaftstørrelse	40 mm
Fjedersæt	259044 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	45 mm
Samlet længde L	250 mm
Underlægsplade	259031 17
Knæledsskrue	259018 1
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Underlagsplatte Type 16	259031 16
Knæledsskrue Type 1	259018 1
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Knæled Type 13	259015 13
Knæled Type 1	259015 1
Fjederstifsæt10 dele Type 1	259047 1
Fjedersæt10 dele Type 1	259044 1