

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	19 mm
Fjedersæt	259044 1
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	50 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Underlægsplade	259031 17
Fjederstiftsæt	259047 1
ISO-kode holder	PCLNR/L 4040S19
Knæledsskrue	259018 1
Knæled	259015 1
Samlet længde L	250 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	45 mm
Skaftstørrelse	40 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 16	259031 16
Knæled Type 13	259015 13
Knæled Type 1	259015 1
Fjederstifsæt10 dele Type 1	259047 1
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Fjedersæt10 dele Type 1	259044 1
Knæledsskrue Type 1	259018 1