

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	35 mm
Skaftstørrelse	40 mm
Knæled	259015 1
Knæledsskrue	259018 1
Fjedersæt	259044 1
Hovedlængde L ₁	48 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
ISO-kode holder	PCBNR/L 4040S19
Samlet længde L	250 mm
Fjederstiftsæt	259047 1
Underlægsplade	259031 17
Plattestørrelse	19 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 16	259031 16
Fjedersætsæt10 dele Type 1	259047 1
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Knæled Type 1	259015 1
Fjedersæt10 dele Type 1	259044 1
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Knæledsskrue Type 1	259018 1
Knæled Type 13	259015 13