

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 40/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 1
Funktionsbredde L ₄	50 mm
Underlægsplade	259031 17
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Skaftstørrelse	40 mm
Knæled	259015 1
Plattestørrelse	19 mm
ISO-kode holder	PCKNR/L 4040S19
Samlet længde L	250 mm
Fjedersæt	259044 1
Hovedlængde L ₁	45 mm
Fjederstiftsæt	259047 1
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 16	259031 16
Knæled Type 1	259015 1
Knæled Type 13	259015 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Fjederstifsæt10 dele Type 1	259047 1
Fjedersæt10 dele Type 1	259044 1
Knæledsskrue Type 1	259018 1
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Knæledsskrue Type 13	259018 13