

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med Eterlux-plade, lys, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920014 1500
GTIN	4062406119492
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen**.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres**.

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres**.

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres**.

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

Model	eLevel
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Vægt	80 kg

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Materiale, bordplade	Eterlux
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Dybde	800 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Serie	Workstation
Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Belægning, tykkelse	2,7 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Bredde	1500 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Nominal spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Multifix Passer til type 300	928201 300
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm	920350 800
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Pc-holder Type M	928753 M
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4