

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920002 1000
GTIN	4062406119294
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Model	mLevel
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Materiale, bordplade	Eluplan
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Belægning, tykkelse	2 mm

Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Serie	Workstation
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Højdeindstilling, trinløs	nej
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Vægt	60 kg
Dybde	800 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Hylde 810 mm, nyttedybde Passer til type 1000	920211 1000
Hjulbanepar Type 1	920212 1
Kanban, basisstel til mLevel og eLevel+ Dybde 400 mm	920201 400
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Multifix Passer til type 300	928201 300

Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Pc-holder Type M	928753 M
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2