

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med Eterlux-plade, lys, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920004 1500
GTIN	4062406119430
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Bredde	1500 mm
Model	mLevel
Vægt	70 kg
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Dybde	800 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm

Højdeindstilling, trinløs	nej
Serie	Workstation
Belægning, tykkelse	2,7 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Materiale, bordplade	Eterlux
Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Hylde 810 mm, nyttedybde Passer til type 1500	920211 1500
Hjulbanepar Type 1	920212 1
Kanban, basisstel til mLevel og eLevel+ Dybde 400 mm	920201 400
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500

Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Multifix Passer til type 300	928201 300
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Pc-holder Type M	928753 M
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2