

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920002 2000
GTIN	4062406119416
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation mLevel**, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

**Lakering:**

**Fodstykke** antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

**Løftesøjle** eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

**Side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

**Teknisk beskrivelse**

Højdeindstilling, trinløs	nej
Bredde	2000 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Vægt	80 kg
Materiale, bordplade	Eluplan
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)

Dybde	800 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Model	mLevel
Serie	Workstation
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Belægning, tykkelse	2 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

## Tilbehør

Stolper Højde 962 mm	928010 962
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Multifix Passer til type 300	928201 300

Pc-holder Type M	928753 M
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Stolper Højde 200 mm	928010 200