

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920002 1500
GTIN	4062406119300
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringskruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Dybde	800 mm
Belægning, tykkelse	2 mm
Model	mLevel
Bredde	1500 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Serie	Workstation
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm

Vægt	70 kg
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Højdeindstilling, trinløs	nej
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Materiale, bordplade	Eluplan
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Hylde 810 mm, nyttedybde Passer til type 1500	920211 1500
Kanban, basisstel til mLevel og eLevel+ Dybde 400 mm	920201 400
Hjulbanepar Type 1	920212 1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Pc-holder Type M	928753 M
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3