

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920012 1500
GTIN	4062406119461
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Dybde	800 mm
Serie	Workstation

Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Materiale, bordplade	Eluplan
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Belægning, tykkelse	2 mm
Vægt	80 kg
Model	eLevel
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Bredde	1500 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Stiktype indgang	F
Nominal spænding	250 V
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm	920350 800
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Pc-holder Type M	928753 M
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1