

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel med Eterlux-plade, lys, Længde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920004 2000
GTIN	4062406119447
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikserings skruer, hele arbejdspladsen indstilles. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	700 mm
Model	mLevel
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Vægt	80 kg
Højdeindstilling, trinløs	nej

Arbejdsplade, længde	2000 mm
Belægning, tykkelse	2,7 mm
Serie	Workstation
Materiale, bordplade	Eterlux
Bredde	2000 mm
Dybde	800 mm
Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Pc-holder Type M	928753 M
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Stolper Højde 962 mm	928010 962

Stolper Højde 481 mm	928010 481
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Multifix Passer til type 300	928201 300
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3