

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920022 1500
GTIN	4062406119522
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel+ trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Belægning, tykkelse	2 mm

Princip for højdeindstilling	kun med arbejdsplade
Vægt	90 kg
Dybde	800 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Materiale, bordplade	Eluplan
Bredde	1500 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Serie	Workstation
Højde med bagvæg	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Model	eLevel+
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Stiktype indgang	F
Nominal spænding	250 V
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af Workstation 800 mm	920350 800
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Pc-holder Type M	928753 M
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5

Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3

927300 400/3