

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920022 2000
GTIN	4062406119539
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel+ trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, kan konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, længde	2000 mm
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå

Serie	Workstation
Model	eLevel+
Bredde	2000 mm
Dybde	800 mm
Højde med bagvæg	1000 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	700 - 1000 mm
Princip for højdeindstilling	kun med arbejdsplade
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Belægning, tykkelse	2 mm
Materiale, bordplade	Eluplan
Vægt	105 kg
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Stiktype indgang	F
Nominal spænding	250 V
Højdeindstilling, arbejdsplads	700-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

Tilbehør

Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/4	927315 500/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927600 300/2
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/2	927300 300/2
Stolper Højde 1362 mm	928010 1362
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927300 300/3
Stolper Højde 962 mm	928010 962
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 300/3	927600 300/3
Multifix Passer til type 300	928201 300
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927600 400/4
Stolper Højde 481 mm	928010 481
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/3	927300 400/3
Stolper Højde 200 mm	928010 200
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 200/1	927600 200/1
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 400/4	927315 400/4
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 500/5	927600 500/5
Computerkabinet 16G Højde 500 mm	927335 500
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/3	927315 500/3
Skuffekabinet 16G, mobilt Højde kabinet mm / antal skuffer 500/5	927315 500/5
Pc-holder Type M	928753 M
Skuffekabinet 24G, mobilt Højde kabinet/antal skuffer 500/5 mm	927620 500/5
Tastaturskuffe Type 1	927341 1
Kabinet 16G med skuffer Højde/antal skuffer 400/4	927300 400/4
	920350 800

Forskydningsplade t. workstation Passende til dybden af
Workstation 800 mm
