

Garant GRIDLINE

Hjørnearbejdsplads med fodstel med mørkegrå Eluplan-plade, Arbejdsplade, længde: 1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	920101 1000
GTIN	4062406119577
Artikelklasse	91P

Beskrivelse

Udførelse:

Hjørnearbejdsplads til arbejdsstation. Højdeindstilling i intervaller på 25 mm ved hjælp af fodstykket med fikseringsskruer. Med understel af stålplade og firkantrør, bæreevne **250 kg**.

Passer til:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Elektrisk højdeindstilling af hjørnearbejdspladsen ikke mulig.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016 (kan ikke konfigureres), **side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Ved kombination af hjørnearbejdspladsen med Workstation eLevel eller eLevel+ er forskydelige plader på Workstation obligatorisk.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Vægt	80 kg
Dybde	800 mm

Serie	Workstation
Belægning, tykkelse	2 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Tilspidset til pladedybde	700 mm
Materiale, bordplade	ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning
Højdeindstilling, trinløs	nej
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Bredde	1100 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Arbejdsplade, dybde	1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hjørnearbejdsplads