

Garant GRIDLINE

Hylde 810 mm, nyttedybde, Passer til type: 1500**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920211 1500
GTIN	4062406119676
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

I robust pladestål. Kan indstilles i intervaller på 50 mm, kan vinkles op til 40°.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Teknisk beskrivelse

Hældningsvinkel	40 grader
Bredde	1420 mm
Monteringshøjde	100 mm
Dybde	810 mm
Passer til type	1500 mm
Vægt	11 kg
Materialetykkelse	1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	50 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hylde

Tilbehør

Hjulbanepar Type 1

920212 1