


Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Eluplan-plade, mørk, Type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920306 1500
GTIN	4062406119799
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **uden** forskydelige plader, opstilling på række er ikke muligt.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Dybde	750 mm
Bredde	1500 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm

Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Vægt	89 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Materiale, bordplade	Eluplan mørk
Maks. bæreevne	350 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Løftehastighed	22 mm/s
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord