

Garant**Drevet værktøj aksial, VX4, Type: 40-VX4IKC****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319904 40-VX4IKC
GTIN	
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹. Udførelsen IKC – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsejnet. Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges både på skive- og stjernerevolver. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 25 bar.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepadser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

- Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
- Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
- Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Teknisk beskrivelse

x ₁	84 mm
b ₁	85 mm
x ₂	64,7 mm
x	80 mm
Køling	intern
Maks. tryk	70 bar
Adapter	VX4
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	VX4
Produkttype	Drevet værktøj