



Beskyttelseshjelm EuroGuard, Farve: WHITE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097802 WHITE
GTIN	4017765057442
Artikelklasse	09K

Beskrivelse

Udførelse:

Letvægtssikkerhedshjelm fremstillet i højdensitetspolyethylen med **øget sidestivhed** takket være dobbeltvægget indvendig profil. Ideel til udendørs brug og ved lave **temperaturer ned til -20 °C**. Det **store frontalområde** har et printbart område på 5 x 5 cm. Med **regulerbar lufttilførsel i siden**.

- **6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **Svedbånd i øko-læder**
- **Lige form med tagrende**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Håndværk, bygge- og anlæg.

Norm:

DIN EN 397

Passer til:

Høreværn nr. 097753; 097756.

Materiale, hjelmskal: HDPE

Vidderregulering: Drejelukning

Størrelse: 53 - 61 cm

Vægt: 340 g

Teknisk beskrivelse

Farve	WHITE
Viddereregulering	Drejelukning
Modstandsdygtig over for kulde	Op til -20 °C
Vægt	340 g
Størrelse	53 - 61 cm
Materiale, hjelmskal	HDPE
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 1	097753 1
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 2	097753 2
Høreværn Peltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 3	097753 3
Høreværn Type HELMET	097795 HELMET