

Garant**Diamantslibestift hårdloddet D427, D, Type: ZY0620****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552750 ZY0620
---------------------	---------------

GTIN	4045197724540
------	---------------

Artikelklasse	51E
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebne råemner med **diamantbelægning** ved **vakuum-hårdlodning**.

Fordel:

- **Højere skærevillighed sammenlignet med galvanisk bundne slibestifter på grund af stor kornoverhøjde (ca. 70 % af slibekornet rager ud over bindingen) og stærkere binding.**
- **Den åbne struktur og grove kornstørrelse D427 nedsætter slibetemperaturen og minimerer tendensen til tilstopning.**

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter eller CNC-slibemaskiner til **grove slibeopgaver** med høj materialefjernelse. **Beskæring, konturfræsning** af kompositmaterialer (CFK/GFK), fiberglas, grafit, honeycomb.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, specialformer eller slibestifter med indvendig køling til stationær anvendelse kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	6 mm
---------	------

Formbeskrivelse	Cylinder
Samlet længde	60 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Slibestift

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet	15-20 m/s	
Sten	egnet	15-20 m/s	
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		