

Stålmontagekuffert, Type: 690



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	693470 690
GTIN	2050001777683
Artikelklasse	66K

Beskrivelse

Udførelse:

1 mm tyk stålplade med indpræget sikning. 2 håndtag og låganslag. Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff).

Lakering:

RAL 7001 **sølvgrå pulverbelægning.**

Udvendige mål, længde: 690 mm

Udvendige mål, bredde: 360 mm

Udvendige mål, højde: 310 mm

Indsatslængde: 660 mm

Indsatsbredde: 170 mm

Indsatshøjde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Indsatslængde	660 mm
Udvendige mål, bredde	360 mm
Udvendige mål, længde	690 mm
Vægt	16 kg
Indsatsbredde	170 mm

Udvendige mål, højde	310 mm
Indsatshøjde	50 mm
Produkttype	Værktøjstransportsystem

Tilbehør

Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085855 40
Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085876 40
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085882 40
Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil Kabinet-Ø 40 mm	085865 40
Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085850 50
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085885 40
Talkombinationslås Kabinet-Ø 50 mm	085831 50
Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm	085830 40
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085880 50
Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085890 50
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085866 40
Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Præcisionscylinderlås med samme låseprofil Kabinet-Ø 50 mm	085870 50
Talkombinationslås med høj bøjle Kabinet-Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085868 50
Cylinderlås, standard kvalitet forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085860 50

