



Ligesliber, Type: 722320



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077261 722320
GTIN	4014586879451
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- Yderst praktisk ligesliber.
- Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
- Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
- Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
- Egnede til slibestifter og hårdmetalfræsere.
- Robust ligesliber, med reduceret omdrejningstal.
- Egner sig også til bearbejdning af rustfrit stål.
- POWERtronik med omdrejningstalstabilisering og overbelastningssikring.

Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron Ø 6 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Producentbetegnelse	GSZ8-90PEL
Kabellængde	4 m

Vægt	1,8 kg
Effektforbrug	710 W
Omdrejningstalområde	2500 - 9000 min ⁻¹
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	077268 6
--	----------