

Ekstra værktøjsindsats, Type: 690**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	693475 690
GTIN	8716736002240
Artikelklasse	66K

Beskrivelse**Lakering:**RAL 7001 **sølvgrå pulverbelægning.**

Indsatslængde: 660 mm

Indsatsbredde: 170 mm

Indsatshøjde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Indsatslængde	660 mm
Indsatsbredde	170 mm
Indsatshøjde	50 mm
Produkttype	Opbevaringsboks

Tilbehør

Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085882 40
ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm	085868 50
Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085866 40
	085875 40

Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler
Kabinet-Ø 40 mm

Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil
Kabinet-Ø 40 mm

085865 40

Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50
mm

085850 50

Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm

085885 40

Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm

085890 50

Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40
mm

085855 40

Cylinderlås, standard kvalitet forskellige låseprofiler
Kabinet-Ø 50 mm

085860 50

Talkombinationslås Kabinet-Ø 40 mm

085830 40

Præcisionscylinderlås med høj bøjle med samme låseprofil
Kabinet-Ø 40 mm

085876 40

Præcisionscylinderlås med samme låseprofil Kabinet-Ø 50
mm

085870 50

Talkombinationslås Kabinet-Ø 50 mm

085831 50

Cylinderlås forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 50 mm

085880 50

Talkombinationslås med høj bøjle Kabinet-Ø 50 mm

085832 50